

Svetelné tesnenie MF-LD-12-24DC

Číslo dielu: 19143

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikátor spínacej polohy	LED
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Hmotnosť výrobku	1.6 g
Elektrický prípoj	Tvar B štvorhranná konštrukcia MSF
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...24 V
Pripojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Menovitý výkon svetelného tesnenia	0.05 W
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Farba	prieľadná