

# Svetelné tesnenie MF-LD-230AC

Číslo dielu: 19144

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Indikátor spínacej polohy               | LED                                                      |
| Spôsob upevnenia                        | na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3 |
| Hmotnosť výrobku                        | 1.6 g                                                    |
| Elektrický prípoj                       | Tvar B<br>štvorhranná konštrukcia MSF                    |
| Menovité prevádzkové napätie AC         | 230 V                                                    |
| Odolnosť proti rázovému napätiu         | 4 kV                                                     |
| Prípojenie ochranného vodiča            | je k dispozícii                                          |
| Menovitý výkon svetelného tesnenia      | 0.33 W                                                   |
| Prípustné výkyvy napätia                | +/- 10 %                                                 |
| Druh krytia                             | IP65                                                     |
| Teplota okolia                          | -25 °C...85 °C                                           |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | smernica EÚ k nízkemu napätiu                            |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá      |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                           |
| Stupeň znečistenia                      | 3                                                        |
| Materiál telesa                         | TPE-U(PU)                                                |
| Farba                                   | priehľadná                                               |