


Zástrčka
SEA-3GS-M8-S
Číslo dielu: 192009

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 61076-2-104 EN 61984
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	6 g
Veľkosť balenia	1
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou so šesťhranom SW9 a pozdĺžnym drážkovaním
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	8
Rozsah prevádzkového napätia DC	60 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1.5 kV
Konektor kábla	Pg7
Priemer kábla	2.5 s...5 s
Menovitý prierez vodiča	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál aretácie skrutkou	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pozlátená