


Upínacia spona
MKRS-10-B
Číslo dielu: 192287

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	9 g
Spôsob upevnenia	Profilové upevnenie nástrčné s priechodným otvorom voliteľne:
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS