


# Jednotka úpravy vzduchu LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A

Číslo dielu: 192465

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | Maxi                                                                             |
| Konštrukčný rad                                            | D                                                                                |
| Ochrana proti manipulácii                                  | Otočný ovládač s aretáciou                                                       |
| Montážna poloha                                            | zvisle +/- 5°                                                                    |
| Jemnosť filtra                                             | 40 µm                                                                            |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | plnoautomatické                                                                  |
| Konštrukcia                                                | Rozbočovací modul<br>Tlakový spínač<br>Filter s regulačným ventilom s manometrom |
| Max. množstvo kondenzátu                                   | 43 cm³                                                                           |
| Ochrana nádobiek                                           | Kovový ochranný kôš                                                              |
| Indikácia tlaku                                            | s manometrom                                                                     |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi                          |
| Rozsah regulácie tlaku                                     | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                     |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 6000 l/min                                                                       |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertné plyny                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                       |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertné plyny                   |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Hmotnosť výrobku                                           | 2600 g                                                                           |
| Spôsob upevnenia                                           | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:                              |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G3/4                                                                             |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G3/4                                                                             |
| Materiál telesa                                            | Zinkový tlakový odliatok                                                         |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------|---------|
| Materiál nádoby       | PC      |