



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                 | Mini                                                           |
| Konštrukčný rad                         | D                                                              |
| Montážna poloha                         | zvisle +/- 5°                                                  |
| Konštrukcia                             | Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou             |
| Max. množstvo naplnenia oleja           | 45 cm <sup>3</sup>                                             |
| Ochrana nádobiek                        | Kovový ochranný kôš                                            |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi           |
| Minimálny prietok pre funkciu maznice   | 3 l/min                                                        |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním nie je možná                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovacia teplota                     | -10 °C...60 °C                                                 |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                        | 270 g                                                          |
| Spôsob upevnenia                        | s príslušenstvom                                               |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál nádoby                         | PC                                                             |