

# Zapínací ventil HEP-D-MIDI

Číslo dielu: 193249

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                             | Piestový posúvač                                               |
| Spôsob ovládania                        | pneumatický                                                    |
| Princíp tesnenia                        | mäkký                                                          |
| Funkcia odvetrávania                    | bez možnosti škrtenia                                          |
| Pomocné ručné ovládanie                 | žiadne                                                         |
| Spôsob návratu do základnej polohy      | mechanická pružina                                             |
| Funkcia ventilu                         | 3/2 zatvorený monostabilný                                     |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                              |
| Riadiaci tlak                           | 3 bar...16 bar                                                 |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                 |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Teplota média                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C                                                 |
| Spôsob upevnenia                        | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom                          |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                      |
| Smer prietoku                           | nereverzibilné                                                 |
| Hmotnosť výrobku                        | 500 g                                                          |
| Pneumatický prípoj 3                    | G1/4                                                           |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12            | G1/8                                                           |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Materiál tesnení                        | NBR                                                            |
| Materiál telesa                         | Hliníkový tlakový odliatok                                     |