

Plastová hadica PLN-10X1,5-NT

Číslo dielu: 193406

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	57 s
Vnútorňý priemer	7 s
Min. polomer ohybu	22 s
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.0375 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 10 mm
Farba	prírodné
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE