

Zásuvka s káblom KMF-1-24-10-LED

Číslo dielu: 193458

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikátor spínacej polohy	LED
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	620 g
Elektrický prípoj	Zásuvka
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Pripojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Dĺžka kábla	10 m
Priemer kábla	6 s
Štruktúra kábla	3 x 0,75 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PC POM
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz