

Zásuvka s káblom KMYZ-4-24-0,5-B

Číslo dielu: 193690

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	10 g
Elektrický prípoj	Uhlová zásuvka Kábel štvorhranná konštrukcia MSZC
Rozsah prevádzkového napätia DC	3 V...36 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1 A
Pripojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	0.5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Štruktúra kábla	2 x 0,35 mm ²
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz