


Mechový valec EB-385-115

Číslo dielu: 193789

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	385
Požadovaný priemer montáže	400 s
Zdvih	115 s
Max. výška, vysunutý	175 s
Max. uhol sklápania	15 stupeň
Max. presadenie	10 s
Minimálna montážna výška	51 s
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Vratná sila	300 N
Hmotnosť výrobku	5900 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál mechu	NR/BR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované