

Kruhov  valce CRHD-50- -PPV-A-MQ

 slo dielu: 195509

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	10 s...500 s
Priemer piestu	50 mm
Tlmenie	pneumatick� tlmenie, nastaviteľn� na oboch stran�ch
Mont�zna poloha	ľubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty�
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Prev�dzkov� tlak	1 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�	Prev�dzka s mazan�m moľn� (potrebn� pri ďal�ej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	3 - vysok� n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravin�rstvo	pozri podrobnej�ie inform�cie o materi�li
Teplota okolia	-20 �C...80 �C
Dĺ�ka tlmenia	21 s
Teoretick� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp�tn� chod	990 N
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	1178 N
Pohybovan� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	340 g
N�rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	25 g
Z�kladn� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1792 g
N�rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	57 g
Pneumatick� pr�poj	G1/4
Materi�l veka	nehrdzavej�ca vysokolegovan� ocel'
Materi�l tesnen�	NBR TPE-U(PU)
Materi�l telesa	nehrdzavej�ca vysokolegovan� ocel'
Materi�l piestnej ty�e	nehrdzavej�ca vysokolegovan� ocel'