

Ložiskové púzdro

CRLBN-40

Číslo dielu: 195867

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	185 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál čapu	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál poistky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca