

Ložiskové púzdro CRLBN-50/63

Číslo dielu: 195868

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	50/63
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	293 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál čapu	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál poistky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca