


spojovacie vedenie KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

číslo dielca: 196065

FESTO

pre el.mag.ventily CPE-M1BH, CPE10SC



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Prídavné funkcie	Redukcia pridržiavacieho prúdu
Ukazovateľ stavu spínania	LED
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Uťahovací krútiaci moment	0,25 Nm
Hmotnosť výrobku	54 g
Elektrická prípojka	Uhlová zásuvka / Priama zástrčka štvorcový tvar / M8x1 2-pólový / 3-žilový
Káblové usporiadanie	2x0,25
Priemer kábla	3,4 mm
Dĺžka kábla	2,5 m
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)
Materiálová informácia pre zverné kontakty	bronz