

# Zásuvka kábla ASI-SD-FK180

Číslo dielu: 196089

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Spôsob upevnenia                            | s priechodným otvorom    |
| Montážna poloha                             | ľubovoľná                |
| Hmotnosť výrobku                            | 6.2 g                    |
| Elektrický prípoj                           | 2-pin<br>Zásuvka, priama |
| Rozsah prevádzkového napätia DC             | 75 V                     |
| Rozsah prevádzkového napätia AC             | 60 V                     |
| Prúdová zaťažiteľnosť                       | 3 A                      |
| Prierez prípoja                             | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| Druh krytia                                 | IP65                     |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...50 °C            |
| Skladovacia teplota                         | -30 °C...85 °C           |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B2-L           |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS           |
| Materiál telesa                             | PA                       |
| Materiál nástrčných kontaktov               | Bronz                    |