

Zaslepovacia zátka ASI-SD-FK-BL

Číslo dielu: 196090

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Druh krytia	IP65 v zmontovanom stave podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii