

Montážna doska VN-T6-BP-NRH

Číslo dielu: 196956

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	0.8 Nm
Hmotnosť výrobku	12.4 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s DIN lištou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dosky	Zosílený PA
Materiál posúvača	POM