

Plastová hadica PFAN-4X0,75-NT

Číslo dielu: 197061

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	37 s
Vnútorný priemer	2.9 s
Min. polomer ohybu	11 s
Pokyny na použitie	Hadica bez potlače
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 85 °C Vodná para: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 V-0
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli pozri vyhlásenie o zhode
Poznámka k teplote média	Vodná para: max. 120 °C
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.012 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 3 mm s prevlečnou maticou pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm
Farba	prírodné
Shore tvrdosť	D 60 +5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PFA