

# Plastová hadica PFAN-8X1,25-NT

Číslo dielu: 197063

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	110 s
Vnútorňý priemer	5.9 s
Min. polomer ohybu	25 s
Pokyny na použitie	Hadica bez potlačie
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 85 °C Vodná para: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 V-0
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli pozri vyhlásenie o zhode
Poznámka k teplote média	Vodná para: max. 120 °C
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.049 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 6 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm
Farba	prírodné
Shore tvrdosť	D 60 +5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PFA