

Batériový blok MHA1-PR8-3-M3-PI-D9

Číslo dielu: 197240

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	8
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	M7
Pneumatický prípoj 2	M3
Pneumatický prípoj 3	M7
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina