

Spájkovaná objímka PCBC-A-100

Číslo dielu: 197262

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	so spájkovanou objímkou
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	5 g
Veľkosť balenia	100
Elektrický prípoj	2-pin
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-40 °C...115 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA