

Pripojovací blok MHP2-PR8-3

Číslo dielu: 197445

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	8
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom DIN lišta
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1/33	M7
Pneumatický prípoj 3/11	M7
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina