

Špirálová plastová hadica PUN-10X1,5-S-1-BL

Číslo dielu: 197596

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	1 m
Vonkajší priemer	10 s
Dĺžka bloku	0.305 m
Vnútorňý priemer	7 s
Priemer vinutia	80 s
Počet závitov	9.5
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	110 g
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 10 mm
Farba	modrá
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)