

# Špirálová plastová hadica PUN-4X0,75-S-1-SW

Číslo dielu: 197603

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak               | Hodnota                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pracovná dĺžka                      | 1 m                                                                                                                                                           |
| Vonkajší priemer                    | 4 s                                                                                                                                                           |
| Dĺžka bloku                         | 0.284 m                                                                                                                                                       |
| Vnútorňý priemer                    | 2.6 s                                                                                                                                                         |
| Priemer vinutia                     | 25 s                                                                                                                                                          |
| Počet závitov                       | 45                                                                                                                                                            |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                             |
| Povolenie                           | TÜV                                                                                                                                                           |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát      | B 013277 0506 00                                                                                                                                              |
| Prevádzkové médium                  | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                                                                                  |
| Zhoda s LABS                        | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                |
| Teplota okolia                      | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                |
| Hmotnosť výrobku                    | 27 g                                                                                                                                                          |
| Pneumatický prípoj                  | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 4 mm<br>pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 3 mm s prevlečnou maticou<br>pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm |
| Farba                               | čierna                                                                                                                                                        |
| Shore tvrdosť                       | D 52 +/-3                                                                                                                                                     |
| Materiál hadice                     | TPE-U(PU)                                                                                                                                                     |