

Špirálová plastová hadica PUN-12X2-S-2-SW

Číslo dielu: 197615

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	2 m
Vonkajší priemer	12 s
Dĺžka bloku	0.452 m
Vnútorňý priemer	8 s
Priemer vinutia	95 s
Počet závitov	20
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	420 g
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 12 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)