

DUO - dvojité špirálová plastová hadica PUN-6X1-S-6-DUO-BS

Číslo dielu: 197622

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	6 m
Vonkajší priemer	6 s
Dĺžka bloku	2.228 m
Vnútorý priemer	4 s
Priemer vinutia	46 s
Počet závitov	168
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	700 g
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 6 mm pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 4 mm s prevlečnou maticou pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 4 mm
Farba	modrá/čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)