


Axiálna montážna sada EAMM-A-D32-40P

Číslo dielu: 1976465

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	44 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	1.6 Nm
Hmotnosť výrobku	160 g
Kód rozhrania akčného člena	D32
Kód rozhrania vstupu motora	40P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS