


Príruba motora EAMF-A-28B-40P

Číslo dielu: 1976704

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	43 g
Kód rozhrania vstupu motora	40P
Kód rozhrania pre teleso spojky	28B
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS