

Špirálová plastová hadica PPS-6-7,5-1/4-BL

Číslo dielu: 19796

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	7.5 m
Vonkajší priemer	7.8 s
Dĺžka bloku	0.43 m
Vnútorňý priemer	6.2 s
Priemer vinutia	75 s
Počet závitov	43
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...17.2 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Menovitý ťažovacie moment	11 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťažovacie moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	298 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	Vonkajší závit G1/4
Farba	modrá
Materiál pripojovacieho závit	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál, ochrana pred zalomením	Oceľ pozinkované
Materiál hadice	PA12-P