

Axiálna montážna sada EAMM-A-P3-28D-40P

Číslo dielu: 1982886

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	14.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	0.2 Nm
Hmotnosť výrobku	60 g
Kód rozhrania akčného člena	P3-28D
Kód rozhrania vstupu motora	40P
Kód rozhrania pre teleso spojky	28D
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS