


# Konštrukčná zostava adaptéra DHAA-G-Q11-16-B6-14-60/80

Číslo dielu: 2019640

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                                 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Spôsob upevnenia                   | s priechodným otvorom a skrutkou<br>s centrovacím puzdrom |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál adaptačnej dosky          | Hliník<br>eloxovaný                                       |
| Materiál skrutiek                  | Oceľ<br>pozinkované                                       |
| Materiál strediacich kolíkov       | Oceľ                                                      |