

Rozdeľovací blok FR-8-1/8

Číslo dielu: 2077

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	8.6 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	12.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	135 g
Počet výstupov	8
Počet prívodov	1
Pneumatický prípoj 1	Vnútorňý závit G3/8
Pneumatický prípoj 2	Vnútorňý závit G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok