

Otočný rozdeľovač GF-3/8

Číslo dielu: 2095

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	15 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normálny prietok 1-2.1 (6->0)	4641 l/min
Normálny prietok 1-2.X otvorený (6->0)	4647 l/min
Menovitý prietok 1.1-2.1	2969 l/min
Max. počet otáčok	300 1/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	270 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2	Vnútorň závit G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná oceľ