

Škrtiaci ventil GRO-1/4

Číslo dielu: 2109

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	350 l/min
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Oceľ pozinkovaná