

Prevlečná matica MCK-PK-4-KU

Číslo dielu: 211291

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Vnútorný závit M10x1
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 4 mm
Materiál prevlečnej matice	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS