


Paralélna montážna sada EAMM-U-86-D60-80P-102

Číslo dielu: 2155875

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------------|------------------------|
| Veľkosť | 86 |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Prevodový pomer | 1:1 |
| Max. počet otáčok | 5000 1/min |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Druh krytia | IP40 |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 175 kg.mm ² |
| Moment pohonu pri chode naprázdno | 0.25 Nm |
| Prenešiteľný krútiaci moment | 9.5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 2300 g |
| Kód rozhrania akčného člena | D60B |
| Kód rozhrania vstupu motora | 80P |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |