


Konstrukčná zostava kyvného čapu

DAMT-V1-40-A

Číslo dielu: 2214899

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
	1.5 kN
Hmotnosť výrobku	387.5 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál kyvného čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál upínacieho dielu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ