

Napájacia jednotka CACN-3A-1-10

číslo dielca: 2247682

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodatečný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|--|
| Šírka | 60 mm |
| Výška | 130 mm |
| Dĺžka | 152,5 mm |
| montážna poloha | Voľná konvekcia |
| Prímárne napájanie | Jedno-fázový |
| Vstupný prúd | 1,5 - 3,0 A |
| Menovité výstupné napätie DC | 24 V |
| Menovitý výstupný prúd | 10 A |
| Rozsah vstupného napätia AC | 100 ... 240 V |
| Premostenie pri výpadku prúdu | 24 ms |
| Sieťová frekvencia | 45 ... 65 Hz |
| Osvedčenie | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota skladovania | -40 ... 85 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 95 % |
| Spôsob ochrany | IP20 |
| Teplota okolia | -25 ... 70 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1.554 g |
| Typ upevnenia | s DIN lištou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |