


Príruba motora
EAMF-A-64B-60G/H-S1
Číslo dielu: 2256289

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	554 g
Kód rozhrania vstupu motora	60G 60H
Kód rozhrania pre teleso spojky	64A 64B
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS