


Axiálna montážna sada EAMM-A-D40-60H-S1

Číslo dielu: 2256401

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	67.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	570 g
Kód rozhrania akčného člena	D40
Kód rozhrania vstupu motora	60H
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS