

Prírubový manometer FMA-63-0,25-C

Číslo dielu: 225783

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Zodpovedá norme	EN 837-3
Menovitá veľkosť manometra	63
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela
Prevádzkové médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 bar...0.25 bar
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.9
Činiteľ trvalého zaťaženia	0.75
Trieda presnosti merania	1,6
Druh krytia	IP43
Teplota média	-20 °C...80 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	G1/4
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	Oceľ
Materiál priezoru	PMMA
Materiál upevňovacieho krúžka	Oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ
Hmotnosť výrobku	120 g

