


Axiálna montážna sada EAMM-A-P6-38A-40G

Číslo dielu: 2297645

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	17 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	6.5 Nm
Hmotnosť výrobku	190 g
Kód rozhrania akčného člena	P6-38A
Kód rozhrania vstupu motora	40G
Kód rozhrania pre teleso spojky	38A.2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS