

Flexo spojka CRFK-M12X1,25

Číslo dielu: 2305779

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M12x1,25
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-20 °C...100 °C
	1.5 kN
Hmotnosť výrobku	230 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál čapu so závitom	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál krytu	EPDM
Materiál matice	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ