

Tlmič hluku U-3/8

Číslo dielu: 2309

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	6000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	82 dB(A)
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	29.6 g
Pneumatický prípoj	G3/8
Materiál tlmiacej vložky	PE
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS