


Unášač
DARD-L1-25-M
Číslo dielu: 2349275

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Radiálna odchýlka +/-	2.5 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	800 N
Hmotnosť výrobku	240 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptéra	Pozinkovaná oceľ
Materiál čapu	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál zásuvky	Oceľ, pozinkovaná
Materiál kĺbu	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, s povrchovou úpravou