


Unášač
DARD-L1-50-M
Číslo dielu: 2349278

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	50
Radiálna odchýlka +/-	4 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	3150 N
Hmotnosť výrobku	960 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptéra	Pozinkovaná oceľ
Materiál čapu	Oceľ
Materiál zásuvky	Oceľ, pozinkovaná
Materiál kĺbu	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, s povrchovou úpravou