

Spojovacie vedenie
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
Číslo dielu: 2384165

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	28 g
Elektrický prípoj 1	2x uhlová zásuvka, M12, 3-pin
Elektrický prípoj 2	Uhlový konektor, M8, 4-pin
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	2 A
Dĺžka kábla	0.2 m
Priemer kábla	2.9 s
Štruktúra kábla	2 x 0,14 mm ²
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-25 °C...80 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)