

Upínacie púzdro EAMH-145-25-C34

Číslo dielu: 2429593

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	145
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	28,1 kg.mm ²
Hmotnosť výrobku	165 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS