

Tlmič nárazov DYSC-25-25-Y1F

Číslo dielu: 2480234

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Zdvih	25 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	25 s
Max. dorazová sila	4000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	100 J
Max. absorpcia energie na hodinu	140000 J
Max. zostatková energia	0.8 J
Vratná sila	14 N
Min. sila zasúvania	140 N
Hmotnosť výrobku	575 g
Hmotnostný rozsah	160 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ